

**DAIHEN**

**Almega Friendly series II**

**ジョイスティック・ペンダント**

**NEW JoyPEN**

# 片手で直感的にロボット操作

初心者でも熟練者並みの時間で教示作業ができます。


ジョイスティックで  
全方向操作

ロボットの  
動作経路を  
自動記憶


ワークとの接触  
で自動停止



## ■ジョイスティックで全方向操作



## ■ロボットの動作経路を自動記憶



非常停止ボタン

イネールスイッチ

手動操作自動停止機能を追加

ジャイロセンサ内蔵

ジョイペンの向きでロボットの動作方向を設定

ディスプレイ

操作モードなどを表示


ジョイスティック

ロボットを操作  
ジョイスティックの傾きで速度を調整

各種キー

- モード設定
- キャリブレーション
- F1～F4に機能割当可能

## ■ワークとの接触で自動停止



項目		仕様
質	量	250g (ケーブルは除く)
L	C D	1.45inch 128×128pixelカラー
外	形	190×60×50
ケ	ー	ル
長		5m, 15m
防	塵	構造
		IP54
使	用	環
		境
		温度 操作: 0~45°C
		湿度: 20~80%(結露しない事)



**株式会社ダイヘン** FAロボット事業部  
〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西4丁目1番  
TEL(078)275-2008 FAX(078)845-8158  
E-mail info.farobot@daihen.co.jp



ISO 9001 認証取得

品質マネジメントシステムの国際規格 ISO9001を取得しています。

ダイヘンロボットサイト

[www.daihen-robot.com](http://www.daihen-robot.com)



### 株式会社ダイヘンテクノサポート

仕様、操作、機器トラブルに関するお問い合わせは下記の番号にお電話ください。

#### テクノサポートダイヤル 0120-657-039

札幌SEセンター(北海道FAセンター)	TEL(011)846-2650	FAX(011)846-2651
東北SEセンター(東北FAセンター)	TEL(022)218-0391	FAX(022)218-0621
太田SEセンター	TEL(0276)61-3791	FAX(0276)61-3793
新潟SEセンター	TEL(025)284-0757	FAX(025)284-0770
関東SE部(大宮FAセンター)	TEL(048)651-6188	FAX(048)651-6009
東日本SE部	TEL(03)5733-2960	FAX(03)5733-2961
横浜SEセンター(横浜FAセンター)	TEL(046)273-7111	FAX(046)273-7121
静岡SEセンター(静岡FAセンター)	TEL(053)463-3181	FAX(053)463-3194
北陸SEセンター	TEL(076)221-8803	FAX(076)221-8817
中日本SE部(中部テクニカルセンター)	TEL(0561)64-5680	FAX(0561)64-5679
関西SE部(六甲テクニカルセンター)	TEL(078)277-3475	FAX(078)845-8158
四国SEセンター	TEL(0877)33-0030	FAX(0877)33-2155
広島SEセンター(広島FAセンター)	TEL(082)294-5951	FAX(082)294-6280
西日本SE部(九州FAセンター)	TEL(092)573-6101	FAX(092)573-6107

この資料内容については下記の販売店、もしくは弊社までお問い合わせください。

ご注意 本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「キャッチオール規制対象貨物など」に該当します。輸出する場合には、関係法令に従った需要者・用途などの確認を行い、必要な場合は経済産業大臣の輸出許可申請など適正な手続きをお取りください。

●この資料の記載内容は2020年12月現在のものです。仕様など内容を予告なく変更する場合があります。  
●この製品はFSC® 認証材および管理原材料から作られています。